


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.200

### Armoires PC

État: 27/09/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.200 - Armoires PC

Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un ordinateur : écran, clavier, unité centrale. Un confort d'utilisation optimal et un design moderne tout en, protégeant parfaitement votre matériel contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.

## Caractéristiques

Référence	PC 5366.200
Modèle	avec porte vitrée en partie supérieure, pupitre fixe et tablette d'appareillage
Description produit	Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un ordinateur : écran, clavier, unité centrale. Un confort d'utilisation optimal et un design moderne tout en, protégeant parfaitement votre matériel contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.
Matériau	Armoire, porte avant, porte arrière, compartiment, tablettes : tôle d'acier Poignées, bandeaux de finition : plastique Garnitures de porte : aluminium Vitre : verre sécurit trempé
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Compartiment, tablettes : revêtement poudre
Couleur	Armoire, porte, bandes de finition, tablettes : RAL 7035 Poignée : proche RAL 9006 Partie écran, partie centrale de la porte : RAL 7015
Composition de la livraison	Armoire, porte avant, porte arrière Porte vitrée en partie supérieure Pupitre en avant-corps Tablette d'appareillage
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 1.600 mm Profondeur: 636 mm

# Caractéristiques

---

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Indice de protection NEMA	NEMA 12
Dimensions max. du clavier (LxHxP)	540 x 40 x 175 mm
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	95,5 kg
Poids net	93.5
Poids brut	95.5
EAN	4028177693234
ETIM 7.0	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK