

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9342.280**

**Adaptateurs de raccordement**

État: 3/07/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.280 - Adaptateurs de raccordement

Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.

## Caractéristiques

Référence	SV 9342.280
Matériau	Recouvrement : ABS Châssis : polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Courant nominal max.	800 A
Tension nominale	690 V, 3~
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Remarque	Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050
Nombre de pôles	3 pôles
Dimensions	Largeur: 129 mm Hauteur: 246 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	33 x 20 mm
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout	95 - 185 mm <sup>2</sup>
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Unité d'emballage	1 p.

# Caractéristiques

---

Poids/UE	2 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.358
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177503663
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Approbation

---

Approbation	ABS C-UR DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK