

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.110

**Interrupteurs-sectionneurs à
fusibles HPC – tailles 00 à 3**

État: 3/07/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.110 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – tailles 00 à 3

Caractéristiques

Référence	SV 9344.110
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées	Largeur zone de serrage: 32 mm Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
for mounting plate assembly	Oui
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10
Courant nominal max.	250 A
Pour HPC de taille	1
Remarque	Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UR. Applications selon UR uniquement avec des fusibles « Special Purpose Fuses ».
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 184 mm Hauteur: 298 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques	10 - 150 mm ²
Tension nominale	690 V, 3~
Nombre de pôles	3 pôles
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids/UE	2,14 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.3
Numéro du tarif douanier	85365080
EAN	4028177540606
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approbation

Approbation	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK