

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.150

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – tailles 00 à 3

État: 3/07/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.150 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – tailles 00 à 3 avec surveillance électromécanique des fusibles

Caractéristiques

Référence	SV 9344.150
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées	Largeur zone de serrage: 32 mm Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
for mounting plate assembly	Oui
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10
Courant nominal max.	250 A
Pour HPC de taille	1
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 184 mm Hauteur: 298 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques	10 - 150 mm ²
Tension nominale	690 V, 3~
Nombre de pôles	3 pôles
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	2,6 kg

Caractéristiques

Taux de cuivre (kg / pièce)	0.3
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177540644
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK