

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.015

Coupe-circuits à fusibles HPC

État: 3/07/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.015 - Coupe-circuits à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

Caractéristiques

Référence	SV 9346.015
Matériau	Polyamide chargé de fibre de verre Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001 Poignée : RAL 7016
Composition de la livraison	3 crochets de fixation
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M8
Courant nominal max.	160 A
Pour HPC de taille	00
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 50 mm Hauteur: 400 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques	2,5 - 95 mm ²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Tension nominale	690 V, 3~
Nombre de pôles	3 pôles
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	1,36 kg

Caractéristiques

Taux de cuivre (kg / pièce)	0.73
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177668126
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK