

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9346.020**

**Coupe-circuits à fusibles HPC**

État: 3/07/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9346.020 - Coupe-circuits à fusibles HPC



## Caractéristiques

Référence	SV 9346.020
Matériau	Polyamide chargé de fibre de verre Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001 Poignée : RAL 7016
Composition de la livraison	3 crochets de fixation
Pour jeux de barres avec entraxe	100 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	160 A
Pour HPC de taille	00
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 50 mm Hauteur: 400 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques	2,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Tension nominale	690 V, 3~

# Caractéristiques

---

Nombre de pôles	3 pôles
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	1,24 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.66
Numéro du tarif douanier	85365080
EAN	4028177628762
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

# Approbation

---

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK