

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.225 Kör lemezlyukasztó

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.225 - Kör lemezlyukasztó acéllemezhez

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.225
Kivitel	3 db vágócsúccsal
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar golyóscsapágy nélkül
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm
Ø lyukasztó	25,4 mm
Menethez	M25
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Húzócsavar (Ø x H)	9,5 x 50 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	9,5 mm 19 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,142 kg
Nettó tömeg	0.142
Bruttó tömeg	0.163
Vámtarifaszám	82073010
EAN	4028177808249

Jellemzők

ETIM 8	EC000156
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
