


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3130.100

Scambiatori di calore aria/aria TopTherm

Stato: 27/07/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3130.100 - Scambiatori di calore aria/aria TopTherm installazione a parete, con regolatore

Unità scambiatore di calore completa, per montaggio a parete, pronta per l'allacciamento, con regolatore e indicatore digitale della temperatura.

Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Nr. d'ord. | SK 3130.100 |
| Esecuzione | montaggio a parete |
| Descrizione prodotto | Gli scambiatori di calore aria/aria sono particolarmente adatti in presenza di condizioni ambientali aggressive, in quanto i due circuiti di ventilazione sono completamente separati. |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Unità pronta per l'allacciamento Morsettiera ad innesto Contatto di allarme a potenziale libero in caso di sovratemperatura Dima di foratura Materiale di fissaggio |
| Potenza termica specifica | 90 W/K |
| Portata d'aria (in aspirazione libera) | Circuito esterno 50 Hz: 850 m ³ /h Circuito esterno 60 Hz: 945 m ³ /h Circuito interno a 50 Hz: 850 m ³ /h Circuito interno a 60 Hz: 945 m ³ /h |
| Tensione nominale di esercizio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Corrente nominale max. | A 50 Hz: 1,35 A A 60 Hz: 1,8 A |
| Dimensioni | Larghezza: 400 mm Altezza: 1.580 mm Profondità: 215 mm |
| Fusibile di protezione | Interruttore automatico/fusibile: 4 A |
| Regolazione della temperatura | Regolazione elettronica con display digitale (campo di regolazione di fabbrica +35 °C) |

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Range temperatura di esercizio | -5 °C...55 °C |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | Circuito interno IP 54 Circuito esterno IP 34 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso/Conf. | 34 kg |
| Codice tariffa doganale | 84195080 |
| EAN | 4028177388994 |
| ETIM 8 | EC002514 |
| ETIM 7.0 | EC002514 |
| ECLASS 8.0 | 27180711 |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | UR + C-UR (recognized) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |