

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3328.500

# Condizionatore da parete TopTherm Blue e

Stato: 21/11/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3328.500 - Condizionatore da parete TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 300 W a 4000 W e con evaporatore elettronico della condensa negli apparecchi a partire da 1000 W. Disponibili anche nei formati «orizzontali» e «slim».

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	SK 3328.500
Esecuzione	montaggio a parete
Vantaggi	Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) Dima di foratura Materiale di fissaggio Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 2,44 kW Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,6 kW Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,85 kW
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 5,8 A A 60 Hz: 6,8 A
Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 20 A A 60 Hz: 22 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 980 m <sup>3</sup> /h Circuito interno: 980 m <sup>3</sup> /h

# Caratteristiche

Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3 Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,47
Esecuzione	montaggio a parete
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 1.580 mm Profondità: 295 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Mezzo/fluido frigorigeno	Mezzo frigorigeno: R134a Quantità: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 equivalente (CO2e): 1,36 t
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	10 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C...70 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C...55 °C
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1,04 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Pressione di esercizio (p max.)	28 bar
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 16 A
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	66 kg
Peso netto	67.45
Peso lordo	71
Codice tariffa doganale	84158200
EAN	4028177323056
E-Number Sweden	E3404556

## Caratteristiche

---

ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

---

## Approvazioni

---

Approvazioni	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
--------------	---

---

Certificati	EAC
-------------	-----

---

Spiegazioni	FCC Dichiarazione di conformità Declaration of conformity - F-gas regulation Dichiarazione di conformità UK
-------------	--