

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3374.500

# Scambiatori di calore aria-acqua

Stato: 26/09/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3374.500 - Scambiatori di calore aria-acqua montaggio a parete

Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.



## Caratteristiche

Nr. d'ord.	SK 3374.500
Esecuzione	Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn)
Descrizione prodotto	Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento Dima di foratura Materiale di tenuta e fissaggio
Potenza frigorifera totale	L 35 W 10 a 400 l/h: 3 kW
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 169 W A 60 Hz: 232 W
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,76 A A 60 Hz: 1,01 A
Pressione di esercizio (p max.)	1 - 10 bar
Adattabilità al carico	100 %

# Caratteristiche

Mezzo frigorigeno	Acqua (vedi specifiche in Internet)
Temperatura acqua di mandata	1 °C...30 °C
Raccordi idraulici	Manicotto per tubo flessibile ½" G ¾" AG
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	1 °C...70 °C
Nota	Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 950 mm Profondità: 145 mm
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 4 A
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C...55 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	23 kg
Peso netto	23.01
Peso lordo	24.221
Codice tariffa doganale	84158300
EAN	4028177495708
ETIM 8	EC002515
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

# Approvazioni

---

Approvazioni

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità