


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.100

Sbarretta di montaggio

Stato: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.100 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	TS 4599.100
Descrizione prodotto	Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici	Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Lunghezza	320 mm
Per porte larghe	380 mm
Opzioni di installazione AX	In porte con larghezza 380 mm, con chiusura a filo
Adatti per	Tipo di contenitore: AX Adatto per larghezza/profondità: 380 mm
Confezione	20 pz.
Peso/Conf.	3,3 kg
Peso netto	3.16
Peso lordo	3.308

Caratteristiche

PCF/PU (Cradle-to-Gate)	12,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177939035
E-Number Sweden	E3465248
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261