

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.910 Adaptateurs OM

État: 3/07/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.910 - Adaptateurs OM avec départ de lignes à enclencher



Caractéristiques

Référence	SV 9340.910
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 7035
Composition de la livraison	Fiche permettant de raccorder 3 contacts principaux (1,5 - 4 mm ²)
Courant nominal max.	25 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Type de rail porteur	TS 45D TS 45D-V
Nombre de pôles	3 pôles
Connector outlet	Fiche permettant de raccorder 3 contacts principaux (1,5 - 4 mm ²)
Dimensions	Largeur: 45 mm Hauteur: 208 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques	1,5 - 4 mm ²
Nombre/hauteur des rails porteurs	2 / 10 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm

Caractéristiques

Cadre porteur (L x H)	45 mm x 170 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,2 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.025
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177555464
ETIM 8	EC001531
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbation

Approbation	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK