


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.020 FlatBox

Stato: 9/01/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.020 - FlatBox

Contenitore fornito con un imballaggio piatto. Accessibilità ottimale e utilizzo versatile come contenitore da pavimento o a parete.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7507.020
Esecuzione	con telaio di montaggio da 19"
Vantaggi	Montaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi Allestimento nel rack da 19"
Materiale	Lamiera d'acciaio Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore fornito con un imballaggio piatto 1 struttura a parete 2 supporti porta-componenti 2 lamiere tetto/fondo con feritoie per ingresso cavi attraverso listelli a spazzola 2 pareti laterali, con serratura 1 portina d'ispezione con serratura 3524 E, battuta della portina a scelta Elementi di giunzione per un montaggio veloce senza attrezzi Kit di messa a terra per un corretto collegamento a terra di tutte le parti metalliche del contenitore Telaio di montaggio 19"
Unità di altezza	12 HE
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 625 mm Profondità: 400 mm
Altezza di montaggio per componenti	12 HE
Capacità di carico	max. 600 N

Caratteristiche

Nota	Profondità di montaggio max.: Profondità - 58 mm fino alla parete posteriore Distanza max. tra due piani da 19": Profondità - 104 mm Angolo di apertura della porta max. 210°
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	25.128
Peso lordo	26.45
PCF per pack (cradle-to-gate)	100,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177551411
E-Number Sweden	E7238403
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore
-------------	-------------------------------