

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.010

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – tailles 00 à 3

État: 3/07/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.010 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – tailles 00 à 3

## Caractéristiques

Référence	SV 9344.010
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées	Largeur zone de serrage: 20 mm Hauteur de la zone de serrage: 5 mm
for mounting plate assembly	Oui
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M8
Courant nominal max.	160 A
Pour HPC de taille	00
Remarque	Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UR. Applications selon UR uniquement avec des fusibles « Special Purpose Fuses ».
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 106 mm Hauteur: 194 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques	10 - 95 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	690 V, 3~
Nombre de pôles	3 pôles
Unité d'emballage	1 p.

# Caractéristiques

---

Poids/UE	0,76 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.15
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177540514
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

# Approbation

---

Approbation	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK