


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8640.008

# Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 100 mm

Stato: 19/10/2024 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.008 - Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 100 mm per VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con autocentratura automatica già montata nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica.

## Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nr. d'ord.                    | VX 8640.008  |
| Descrizione prodotto          | Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con posizionamento automatico già montato nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica. |
| Materiale                     | Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio<br>Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio<br>Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica   |
| Colore                        | RAL 9005   |
| Parti incluse nella fornitura | 4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm<br>4 terminali angolari<br>1 profilo di copertura per accoppiamento<br>2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm<br>Materiale di fissaggio  |
| Nota                          | Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo   |
| Dimensioni                    | Altezza: 100 mm  |

# Caratteristiche

---

|            |  |
|------------|--|
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TS IT<br>TX CableNet<br>Larghezza: = 1.600 mm |
|------------|--|

---

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Type rating secondo UL 50E | Type 1<br>Type 12 |
|----------------------------|-------------------|

---

|            |        |
|------------|--------|
| Peso/Conf. | 7,8 kg |
|------------|--------|

---

|            |       |
|------------|-------|
| Confezione | 2 pz. |
|------------|-------|

---

|            |     |
|------------|-----|
| Peso netto | 8.2 |
|------------|-----|

---

|            |      |
|------------|------|
| Peso lordo | 8.26 |
|------------|------|

---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
|-------------------------|----------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177958814 |
|-----|---------------|

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3465367 |
|-----------------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000721 |
|--------|----------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000721 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
|------------|----------|

---

# Approvazioni

---

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|