


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9677.110**

**Coupe-circuits à fusibles HPC**

État: 3/07/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.110 - Coupe-circuits à fusibles HPC

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

## Caractéristiques

Référence	SV 9677.110
Modèle	pour jeux de barres unipolaires
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001 Poignée : RAL 7016
Pour HPC de taille	1
Pour jeux de barres avec entraxe	185 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Boulon M12
Nombre de pôles	3 pôles
Tension nominale	690 V, 3~
Courant nominal max.	250 A
Remarque	L'utilisation de la borne de contact est nécessaire lors de l'utilisation des composants sur des jeux de barres avec plastron de protection.
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Pour montage de transformateurs	Oui
Dimensions	Largeur: 100 mm Hauteur: 670 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 10 mm

# Caractéristiques

---

Unité d'emballage	1 p.
-------------------	------

---

Poids/UE	5,03 kg
----------	---------

---

Taux de cuivre (kg / pièce)	1.73
-----------------------------	------

---

Numéro du tarif douanier	85365080
--------------------------	----------

---

EAN	4028177705494
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC001046
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27371402
------------	----------

# Approbation

---

Approbation	CQC-CCC
-------------	---------

---

Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK