

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.530 Baies Basic outdoor

État: 27/09/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.530 - Baies Basic outdoor

Coffret à panneau unique, à une porte et à deux portes. Prêt à être implanté en extérieur à condition que la chaleur dissipé en son sein soit faible ou nulle. Toit conçu avec des ouïes d'aération sur tout le pourtour.

Caractéristiques

Référence	CS 9783.530
Description produit	Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés.
Matériau	Aluminium AlMg3
Finition	Revêtement poudre Polyester pur résistant aux UV
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Baie outdoor à simple peau, entièrement préassemblée Boîtier principal avec plaque passe-câbles, en trois parties Perforations TS 8 au pas de 25 mm dans le toit, la base, à l'avant et dans la profondeur de la baie Porte(s) avant avec blocage, poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, verrouillage BJ20027 Socle de transport avec plaques de socle vissées à l'avant et à l'arrière Toit antipluie
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 1.200 mm Profondeur: 500 mm
Dimensions	Hauteur totale: 1.355 mm Largeur du toit antipluie: 650 mm Hauteur du toit antipluie: 55 mm Profondeur du toit antipluie: 550 mm Largeur utile: 512 mm Hauteur utile: 1.112 mm Profondeur utile: 449 mm Hauteur du socle: 100 mm
Nombre de portes	1

Caractéristiques

Type selon la norme UL 50E	Type 3R
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Code IK	IK10
Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	38 kg
Poids net	30
Poids brut	35
EAN	4028177569133
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Explications

Déclaration de conformité