

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.300

Termo-elektromos hűtő

Állapot: 2024.09.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.300 - Termo-elektromos hűtő Teljes hűtési/ fűtőteljesítmény 80/80 W

A Peltier-technikán alapuló, nagy teljesítményű és könnyű szerkezetű klímaberendezések a kezelő- és kisméretű házak energiahatékony klimatizálását biztosítják. Hűtési/fűtési teljesítmény 80/80 W.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3201.300
Termékleírás	Nagy teljesítményű és könnyű termoelektromos klímák a kezelőházak és kisméretű házak hűtéséhez.
Anyag	Készülék: eloxált alumínium
Basic color	RAL 7015
Szín	Tető: RAL 7015
Egységcsomag	Termo-elektromos klímaberendezés Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Szerelőanyagok Szűrőbetét USB kábel, A/B Fúrósablon
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 80 W
L35 L30 teljes hűtési teljesítmény	Hűtési teljesítmény L35 L30/50 Hz : 100 W
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
Névleges áram max.	4,5 A
Indítási áram (LRA)	4,5 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 45 m ³ /h Belső kör: 45 m ³ /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9

Jellemzők

Fűtőteljesítmény	80 W
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 125 mm Magasság: 400 mm Mélység: 155 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Csatlakozás módja (elektromos)	Dugaszolható rugós csatlakozókapocs
Hőmérséklet szabályzás	PID szabályozás (gyári beállítás: Hűtés +35 °C/ Fűtés +5 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...60 °C
Beállítható hűtési tartomány	5 °C...55 °C
Beállítható fűtési tartomány	-10 °C...20 °C
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	2,6 kg
Vámtarifaszám	84186900
EAN	4028177598621
E-Number Sweden	E3404552
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Jóváhagyások

Tanúsítványok	EAC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation Megfelelőségi nyilatkozat UK