

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.450

## C8 hosszravágó automata

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.450 - C8 hosszravágó automata

Félautomata készülék huzalok egyedileg beállítható hosszra történő vágásához.

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.450
Kivitel	Kezelőpanellel
Termékleírás	Félautomata készülék huzalok egyedileg beállítható hosszra történő vágásához.
Előnyei	Egyszerű kezelés A huzalok egyszerű bevezetése Az előtoló görgők egyszerű nyitása PC-kompatibilis
Műszaki adatok	Finomeres önálló vezeték, 0,08 - 10 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 8) Egyeres önálló vezeték, 0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 14) 1 - 99999 mm-es vezetékhozzhoz Előtolási sebesség 0 - 1,5 m/s Az előtoló görgők rányomóereje szabályozható Egyenáramú szervohajtás
Egységcsomag	C8 hosszravágó automata Szoftver CD-ROM-on mellékelve Csatlakozókábel csatlakozóval
Névleges üzemi feszültség	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Látszólagos teljesítmény	120 VA
Gépméreték	Szélesség: 380 mm Magasság: 470 mm Mélység: 360 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	20 kg
Nettó tömeg	24
Bruttó tömeg	24
Vámtarifaszám	84798997

# Jellemzők

---

EAN	4028177804845
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC002778
----------	----------

---

ECLASS 8.0	36600890
------------	----------