

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.512**

**Törőéles lemezlyukasztó, kerek**

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.512 - Törőéles lemezlyukasztó, kerek acéllemezhez, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.512
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	1,5 mm
Ø lyukasztó	12,5 mm
Menethez	M12
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
Húzócsavar (Ø x H)	6 x 40 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	6 mm 19 mm
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,034 kg
Nettó tömeg	0.034
Bruttó tömeg	0.049
Vámtarifaszám	82034000

# Jellemzők

---

EAN	4028177808621
-----	---------------

---

ETIM 8	EC000156
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC000156
----------	----------

---

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------