

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.840 Áramváltó

Állapot: 2024.10.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.840 - Áramváltó

Az áramlás induktív méréséhez.



Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.840
Termékleírás	Kompakt felépítés a beépítési mélység megváltoztatása nélkül a kiépítési komponensekbe történő mechanikai integrálás révén (185 mm sínközéptávolság), ez helytakarékos kiépítést tesz lehetővé.
Anyag	Poliamid
Következő méretekhez:	1 - 3
Az alábbi cikkszámokhoz	9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340
Névleges teljesítmény	1,5 VA
Csatlakozás módja (elektromos)	2,5 mm ² -es körvezeték (hossz: 1,5 m)
Insulation material (class)	B
Primary current	200 A
Secondary current	5 A

Jellemzők

Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója	2,5 - 4 mm ²
Névleges frekvencia	50 - 60 Hz
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,327 kg
Nettó tömeg	0.28
Bruttó tömeg	0.327
Vámtarifaszám	85043129
EAN	4028177705241
ETIM 7.0	EC001660
ECLASS 8.0	27141146

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---