

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.300

サーモエレクトリッククーラー

State: 2024/09/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.300 - サーモエレクトリック クーラー 総冷却能力/加熱能力 80 W

ペルチェ方式の高性能で軽量の空調ユニットは、操作用ハウジングや小型キャビネットのエネルギー効率の高い空調を保証します。冷却能力/熱出力 80/80 W

Features

品番	SK 3201.300
製品説明	軽量設計の高性能サーモエレクトリック クーラー。操作用ハウジングや小型キャビネットの温度管理に使用します。
材質	機器：アルミニウム、アルマイト処理
Basic color	RAL 7015
塗装色	カバー：RAL 7015
同梱品	サーモエレクトリッククーリングユニット 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 取付け用アクセサリー フィルターマット USB ケーブル A/B 穴加工用テンプレート
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 80 W
冷却能力 L35 L30	冷却能力 L35 L30 / 50 Hz : 100 W
定格電圧	24 V (DC)
定格電流 最大	4.5 A
始動電流 (LRA)	4.5 A
風量（無障害フロー）	外部循環経路: 45 m ³ /h 内部循環経路: 45 m ³ /h

Features

エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 0.9
熱出力	80 W
仕様	ウォール型
寸法:	幅: 125 mm 高さ: 400 mm 奥行: 155 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
電源接続	差し込み式バネ端子
温度制御	PID 制御 (工場出荷時設定: 冷却 +35 °C / 加熱 +5 °C)
動作温度範囲	-30 °C...60 °C
設定範囲 (冷却)	5 °C...55 °C
設定範囲 (加熱)	-10 °C...20 °C
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
1パック	1 個
質量/パック	2.6 kg
関税率番号	84186900
EAN	4028177598621
E-Number Sweden	E3404552
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Certificates

EAC

Explanations

CE適合宣言書

Declaration of conformity - F-gas regulation

UKCA適合宣言書