

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3304.520

# ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e

State: 2024/09/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3304.520 - ウォール型クーリングユニット トップサー ム Blue e 0.3 ~ 4 kW

エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。300 W から 4000 W までの冷却能力を有し、1000 W 以上のタイプには電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。「横型」および「薄型」の特殊形体もご用意できます。

## Features

品番	SK 3304.520
仕様	ウォール型
製品説明	冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 穴加工用テンプレート 固定部品 凝縮水自動気化装置が装備されています
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.25 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.91 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.9 kW

# Features

定格電圧	200 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 4.5 A 60 Hz の場合: 5 A
起動電流 (最大)	50 Hz の場合: 13.8 A 60 Hz の場合: 16.1 A
風量 (無障害フロー)	外部循環経路: 900 m <sup>3</sup> /h 内部循環経路: 600 m <sup>3</sup> /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.83 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.84
仕様	ウォール型
寸法 :	幅: 400 mm 高さ: 950 mm 奥行: 260 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 0.325 kg 地球温暖化係数 (GWP): 1,430 CO <sub>2</sub> 同等 (CO <sub>2</sub> e): 0.46 t
温度制御	e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	10 °C...55 °C
保管温度範囲	-40 °C...70 °C
設定範囲	20 °C...55 °C

# Features

---

定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.64 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.68 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.71 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.81 kW
許容最大圧力 (p 最大)	28 バール
適用ヒューズ	変圧器保護スイッチ: 6.3...10 A
1パック	1 個
質量/パック	44 kg
純質量	37.05
総質量	39
EAN	4028177366558
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

---