

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3359.500

ルーフ型クーリングユニット トップ プサーム Blue e

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3359.500 - ルーフ型クーリングユニット トップサーム

Blue e 全冷却能力 0.50 ~ 4.00 kW

冷却能力 500 W ~ 4,000 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。

Features

品番	SK 3359.500
仕様	ルーフ型
製品説明	エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 凝縮水自動気化装置が装備されています 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 穴加工用テンプレート 固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511 準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 0.77 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.78 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.6 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.47 kW

Features

定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
注記：	ルーフ型クーリングユニット 3273.500 は騒音レベルが低いので、オフィス環境においても使用できます。
定格電流 最大	50 Hz の場合: 2.8 A 60 Hz の場合: 3.7 A
起動電流 (最大)	50 Hz の場合: 9.2 A 60 Hz の場合: 9 A
風量 (無障害フロー)	外部循環経路: 800 m ³ /h 内部循環経路: 585 m ³ /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.14 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.86
仕様	ルーフ型
寸法：	幅: 597 mm 高さ: 417 mm 奥行: 380 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤	冷媒: R-513A 量: 0.4 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO ₂ 同等 (CO ₂ e): 0.25 t
電源接続	差し込み式ターミナルストリップ
デューティサイクル	100 %
温度制御	e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	10 °C...55 °C
保管温度範囲	-40 °C...70 °C

Features

設定範囲	20 °C...55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.36 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.42 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.44 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.48 kW
許容最大圧力 (p 最大)	28 バール
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
1パック	1 個
質量/パック	32 kg
純質量	37.05
総質量	39
関税率番号	84158200
EAN	4028177429611
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Certificates	EAC

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

Declaration of conformity - F-gas regulation

UKCA適合宣言書