

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.210 コンセントバー

State: 2024/09/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.210 - コンセントバー アルミニウムケース内

アルミ製のダクトに入ったコンセントバー。様々な機能要素を含み、多様な方法で固定できる、異なる長さのものを用意しています。

Features

| | |
|------|---|
| 品番 | DK 7240.210 |
| 仕様 | スイッチ無し |
| 製品説明 | <p>アルミニウムケース内のコンセントバーは、各種の機能ユニットとともに、それぞれの国に対応するものを用意しております。特に取り付けに関しては実用性と汎用性を重視しました：ブラケットを4つのポジションで使用できるので、様々な方法で固定できます。例えば、長さ 482 mm のコンセントバーは、482.6 mm (19インチ) マウンティングレール、19インチマウントフレーム、ハウジングフレームあるいはウォール型分岐ボックスの背面などに取り付けることができます。長さが 482 mm を超えるコンセントバーは、ハウジングフレームに取り付けることができます。コンセントバーは 25 mm ピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリは不要です。これにより選択が容易になり、更なる柔軟性と保管コストの削減が可能です。ケーブル配線に関しても、482.6 mm (19インチ) フレームに装着した場合でもコンセントバーとマウンティングレール間に十分なすき間ができ、折り曲げることなくケーブルを配線できます。Schuko (シュコー) コンセントでは 45°の角度で差し込むことができるので、アングルプラグも使用できます。</p> |
| 材質 | アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色) コンセント部分：ポリカーボネート |
| 同梱品 | コンセントバー 取り付けブラケット 2個 取り付け部品を含む プラグ無し接続ケーブル、2 m、H05VV-F3G1.5 を含む |

Features

| | |
|--------------|--|
| 仕様 | スイッチ無し |
| ソケット | 7 x D、Schuko (タイプF、CEE 7/3) |
| 寸法： | 高さ: 44 mm 奥行: 44 mm 長さ: 482.6 mm |
| 接続ケーブル長さ | 2 m |
| 接続ケーブル (タイプ) | H05VV-F3G1.5 |
| 固定サイズ | 452.5 mm |
| 公差 (取り付け寸法) | 25 mm |
| 定格電圧 | 250 V AC, 50 Hz |
| 定格電圧 | 250 V AC, 50 Hz |
| 定格電流 (最大) | 16 A |
| 電源接続 | スリーブ端子 |
| 取り付け方法 | 25 mmピッチ部品 エンクロージャーフレーム ITウォール型分岐ボックス、リア、横 (幅が足りる場合) 19インチ取り付け面 |
| 注記： | アプリケーションにもよりますが、突入電流のピークによる誤作動を防止するために、負荷電流リザーブをお勧めします 固定間隔は25 mmピッチで調整可能。記載の寸法は取り付けブラケットの穴中心間距離です。 |
| 規格： | DIN 49 440-1 |
| コンセントポット | グレー |
| 1パック | 1 個 |
| 質量/パック | 0.831 kg |

Features

| | |
|------------|---------------|
| 純質量 | 0.78 |
| 総質量 | 0.9 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| EAN | 4028177221161 |
| ETIM 7.0 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Approvals

| | |
|--------------|---------|
| Approvals | VDE |
| Explanations | CE適合宣言書 |