

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.120

콘센트 스트립

상태: 2024. 9. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.120 - 콘센트 스트립 알루미늄 덕트에

알루미늄 덕트 내의 콘센트 스트립, 기능 구성품이 다양한 여러 국가 버전으로 공급, 고정 방법 다양

특징

주문 번호	DK 7240.120
버전	파형 스위치 있음
제품 설명	콘센트 스트립은 다양한 국가별 요구사항과 필요 기능에 맞는 구성품이 있는 버전으로 제공 가능. 범용으로 사용 가능하고, 실용적으로 사용할 수 있는 점에 특히 주안점을 두고 고안: 4곳의 위치에서 삽입 가능한 앵글 브래킷이 있어서 고정 방식이 다양함. 따라서, 길이가 482mm인 콘센트 스트립은 필요에 따라 19"(482.6mm) 장착 앵글, 19" 장착 프레임, 인클로저 프레임 또는 벽면 장착 분배형 인클로저 후면부에 조립할 수 있음. 길이가 482mm 이상인 멀티탭은 하우징 프레임에만 장착할 수 있음. 이 콘센트 스트립은 별도의 장착 액세서리 없이도 25mm 피치 패턴이 있는 모든 섹션에서 장착할 수 있음. 따라서 선택이 용이하며, 추가적인 유연성을 제공하는 동시에 보관상의 부담이나 비용도 줄일 수 있음. 전원 케이블 라우팅 문제도 고려한 제품이므로, 19"(482.6mm) 섹션에 조립하는 경우 전원 케이블을 콘센트 스트립과 장착 앵글 사이에 꺾이지 않게 배선할 수 있음. 접지 핀 콘센트 홈을 IEC 320에 의거 45°로 배열하여 직각 커넥터도 제한 없이 사용할 수 있음.
재료	알루미늄 섹션, 자연산화방지코팅 콘센트 삽입부: 폴리카보네이트
제공 범위	콘센트 스트립 고정 브래킷 2개 조립 부품 연결 케이블 포함, 플러그 없음, 2m, H05VV-F3G1.5
버전	파형 스위치 있음
콘센트	3 x D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)

특징

치수	높이: 44 mm 깊이: 44 mm 길이: 306.6 mm
연결 케이블 길이	2 m
연결케이블(유형)	H05VV-F3G1.5
장착 사이즈	276.5 mm
장착 치수 공차	25 mm
정격 작동 전압	250 V AC, 50 Hz
정격 전압	250 V AC, 50 Hz
정격 전류(최대)	16 A
연결 타입, 전기의	폐물
설치 옵션	25mm 피치 패턴이 있는 설치 부품 인클로저 프레임
참고 사항	시동 전류 스파이크로 인한 오작동을 방지하기 위해 사용 방법에 따라 충전 전류를 준비해 놓을 것을 권장함. 25mm 범위 내에서 고정 간격 조정 가능. 명시된 간격 치수는 장착 브래킷의 구멍 중심 대 구멍 중심 간격.
표준	DIN 49 440-1
소켓 콘센트 색상	회색
포장 단위	1 개
중량/개수	0.627 kg
순 중량	0.55
총 무게	0.627
관세 번호	85369095
EAN	4028177221154

특징

ETIM 7.0	EC000330
----------	----------

ECLASS 8.0	27142604
------------	----------

승인

승인	VDE
----	-----

설명	적합성 인증
----	--------