


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.066

### Estera filtrante

Estado: 19/10/2024 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.066 - Estera filtrante

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Referencia                | SK 3243.066  |
| Ejecución                 | para ventiladores con filtro EMC   |
| Descripción producto      | De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 °C, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm. |
| Material                  | Fibras químicas con recubrimiento de cobre niquelado cromado   |
| Observación               | Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.   |
| Adecuados para referencia | 3243.6..<br>3244.6..<br>3245.6..   |
| Dimensiones               | Anchura: 294 mm<br>Altura: 294 mm<br>Profundidad: 17 mm  |
| Clase del filtro          | según DIN EN 779: G3   |
| Peso/UE                   | 0.155 kg   |
| Unidad de embalaje        | 5 pza(s).  |
| Peso neto                 | 0.14   |
| Peso bruto                | 0.156  |
| Código arancelario        | 56039390   |
| EAN                       | 4028177666252  |

## Características

---

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 8     | EC002513 |
| ETIM 7.0   | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

## Aprobaciones

---

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Aprobaciones | UR + C-UR (recognized) |
| Certificados | EAC                    |