

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.437**

**Cortadora de carriles soporte MC3**

Estado: 27/09/2024 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.437 - Cortadora de carriles soporte MC3

Cortadora manual de perfiles para cortar sin rebabas guías perfil en C 30/15, así como carriles soporte TS 35/7,5 y TS 35/15. La longitud de guía deseada puede ajustarse con precisión y repetibilidad con la regla (mm/inch) y el tope ajustable. Para el montaje sobre el banco de trabajo.



## Características

Referencia	AS 4050.437
Descripción producto	Cortadora manual de perfiles para cortar sin rebabas guías perfil en C 30/15, así como carriles soporte TS 35/7,5 y TS 35/15. La longitud de guía deseada puede ajustarse con precisión y repetibilidad con la regla (mm/inch) y el tope ajustable. Para el montaje sobre el banco de trabajo.
Ventajas	Corte manual económico de guías perfil y carriles soporte Facilita el corte de guías perfil y carriles soporte en comparación con el corte manual Corte a medida sin rebabas con palanca excéntrica sin grandes esfuerzos Bajo mantenimiento y larga vida útil
Superficie de apoyo	Anchura: 1.343 mm Altura: 1.162 mm Profundidad: 312 mm
Material mecanizable	Chapa de acero Aluminio Cobre
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	14 kg
Peso neto	15

# Características

---

Peso bruto	16.15
Código arancelario	84778095
EAN	4028177954021
ETIM 8	EC002778
ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

---