

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1585.000

# Busbehuizingen KX

Staat: 6-7-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1585.000 - Busbehuizingen KX Roestvaststaal

De roestvaststalen busbehuizing KX is goed toegankelijk door de 180°-scharnieren en heeft een hoge beschermklasse IP66.



## Functies

Bestelnr.	KX 1585.000
Product omschrijving	De compacte behuizing KX, busbehuizing KX, roestvaststaal, maakt een flexibele interieuropbouw mogelijk en biedt dankzij de 180°-scharnieren een goede toegankelijkheid.
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting Scharnieren: zinkspuitwerk
Oppervlak	Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180 180°-scharnieren: verchroomd
Levering	Kast met deksel 180°-scharnieren Snelsluiting incl. kunststofbussen
Protection category NEMA	NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12

# Funcities

---

Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	3,46 kg
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177919112
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	C-UL
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK