


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.050

Sezionatori sottocarico per fusibili NH da gr. 00 a gr. 3

Stato: 27/09/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.050 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH da gr. 00 a gr. 3 con controllo elettromeccanico del fusibile (MSÜ)

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 9343.050
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 20 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 5 mm
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Vite M8
Corrente nominale di esercizio max.	160 A
Per grandezza fusibili NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 106 mm Altezza: 194 mm
Connessione per sezioni di conduttori tondi	10 - 95 mm ²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Numero di poli	3 poli

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	1,34 kg
Peso netto	1.3
Peso lordo	1.311
Quota di rame (kg / pezzo)	0.2
Codice tariffa doganale	85365080
EAN	4028177540316
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK