

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9401.600 Contenitori Ex

Stato: 13/07/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9401.600 - Contenitori Ex Acciaio inox, contenitore vuoto con portina incernierata

Cassette EX con portina incernierata in acciaio inox

Caratteristiche

Nr. d'ord.	KEL 9401.600
Esecuzione	Contenitori Ex
Materiale	Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in silicone iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Superficie	Contenitore: lucidatura lineare grana 400, rugosità < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Porta Piastra di montaggio
Dimensioni	Larghezza: 200 mm Altezza: 300 mm Profondità: 155 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	162 mm x 275 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	sì
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	sì
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X

Caratteristiche

Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12
----------------------------	--

Confezione	1 pz.
------------	-------

Peso/Conf.	5 kg
------------	------

Codice tariffa doganale	94032080
-------------------------	----------

EAN	4028177138681
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002503
----------	----------

ECLASS 8.0	27180502
------------	----------

Approvazioni

Approvazioni	ATEX CQC-CCC IEC Ex UL + C-UL (listed)
--------------	---

Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore
-------------	-------------------------------