

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.110

トップサームフィルターファン

State: 2024/07/18 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.110 - トップサームフィルターファン

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能：20 - 900m³/h。保護等級は基準に従ってIP 54。



Features

品番	SK 3238.110
製品説明	斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
塗装色	RAL 7035
同梱品	組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
ファン	軸流、くま取りモーター
風量 (無障害フロー)、フリース フィルター付き	50 Hz の場合: 52 m ³ /h 60 Hz の場合: 63 m ³ /h
風量 (無障害フロー)、プリーツ フィルター付き	50 Hz の場合: 63 m ³ /h 60 Hz の場合: 70 m ³ /h
フリースフィルターマット付き フィルタールーバーを使用した場 合の風量 (数量 x 品番)	1 x 3238200: 36/42 m ³ /h 2 x 3238200: 46/54 m ³ /h
定格電圧	115 V、単相、50 Hz/60 Hz

Features

定格出力 Pel	50 Hz の場合: 16.5 W 60 Hz の場合: 14.9 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.24 A 60 Hz の場合: 0.18 A
寸法:	幅: 148.5 mm 高さ: 148.5 mm
取り付け可能奥行	58.5 mm
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 124 mm カットアウト高さ: 124 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
注記:	オプションのプリーツフィルターを使用すると、風量を増やすことができます (特性曲線を参照)。このフィルターは、フィルターファンユニットとルーフ型ファン、またフィルタールーバーにも使用できます。 フィルターファン 3237.XXX の場合は、電源をファンから出ている 2 本の単線 (長さ約 300 mm) につなぎますが、その他のすべてのフィルターファンについては、スプリングクランプ式端子台経由で結線します
ファンの寿命 (L10、40°C)	50 Hz の場合: 68,200 h 60 Hz の場合: 68,200 h
動作温度範囲	-15 °C...55 °C
保管温度範囲	-30 °C...70 °C

Features

騒音レベル	50 Hz の場合: 46 dB(A) 60 Hz の場合: 49 dB(A)
-------	--

質量/パック	0.8 kg
--------	--------

1パック	1 個
------	-----

関税率番号	84145915
-------	----------

EAN	4028177651715
-----	---------------

ETIM 8	EC000320
--------	----------

ETIM 7.0	EC000320
----------	----------

ECLASS 8.0	27180716
------------	----------

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------
