

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3385.610

**ルーフ型クーリングユニット トップ
プサーム Blue e**

State: 2024/09/26 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3385.610 - ルーフ型クーリングユニット トップサーム

Blue e 全冷却能力 0.50 ~ 4.00 kW

冷却能力 500 W ~ 4,000 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。

Features

| | |
|-----------------------|---|
| 品番 | SK 3385.610 |
| 仕様 | ルーフ型 |
| 製品説明 | エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。 |
| メリット | Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用 |
| 材質 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 塗装色 | RAL 9007 |
| 同梱品 | 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 凝縮水自動気化装置が装備されています 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 穴加工用テンプレート 固定部品 |
| 総冷却能力、DIN EN 14511 準拠 | 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 2 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 2.14 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.58 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.51 kW |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| 定格電圧 | 115 V、単相、50 Hz/60 Hz |
| 注記： | ルーフ型クーリングユニット 3273.500 は騒音レベルが低いので、オフィス環境においても使用できます。 |
| 定格電流 最大 | 50 Hz の場合: 15.8 A 60 Hz の場合: 16 A |
| 起動電流 (最大) | 50 Hz の場合: 42.2 A 60 Hz の場合: 31.1 A |
| 風量 (無障害フロー) | 外部循環経路: 1,760 m ³ /h 内部循環経路: 470 m ³ /h |
| エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35 | 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.96 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.69 |
| 仕様 | ルーフ型 |
| 寸法： | 幅: 597 mm 高さ: 417 mm 奥行: 475 mm |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | 外部循環 IP34 内部循環 IP 54 |
| 冷媒/冷却剤 | 冷媒: R-513A 量: 0.9 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO ₂ 同等 (CO ₂ e): 0.57 t |
| 電源接続 | 差し込み式ターミナルストリップ |
| デューティサイクル | 100 % |
| 温度制御 | e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C) |
| 動作温度範囲 | 10 °C...55 °C |
| Operating temperature max @60 Hz | 53 °C |

Features

| | |
|---------------|--|
| 保管温度範囲 | -40 °C...70 °C |
| 設定範囲 | 20 °C...53 °C |
| 定格出力 Pel | 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1.02 kW 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1.27 kW 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.15 kW 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.29 kW |
| 許容最大圧力 (p 最大) | 28 バール |
| 品番について | 納期についてはお問合せ下さい |
| 適用ヒューズ | 変圧器保護スイッチ: 14...20 A |
| 1パック | 1 個 |
| 質量/パック | 48 kg |
| 純質量 | 48 |
| 総質量 | 48 |
| 関税率番号 | 84158200 |
| EAN | 4028177380189 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ETIM 7.0 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| Certificates | EAC |

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書