


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3458.500

導体接続クランプ

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3458.500 - 導体接続クランプ

円形導体と銅板フレックスバーの接続用。

Features

品番	SV 3458.500
製品説明	丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。
材質	銅板製
表面	亜鉛メッキ、不動態化済
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	16.5 x 15 mm
注記：	撚線ケーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用 ください
丸型ケーブル用コネクタ	35 - 70 mm ²
適用バスバー厚さ	10 mm
1パック	15 個
質量/パック	1.665 kg
純質量	1.65
総質量	1.679
PCF/PU (cradle-to-gate)	6.3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
関税率番号	85369010
EAN	4028177042766

Features

ETIM 8	EC000001
--------	----------

ETIM 7.0	EC000001
----------	----------

ECLASS 8.0	27141146
------------	----------

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書