


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.062

## クランプフレーム

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.062 - クランプフレーム

Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルの立方体加工エリアでのハウジングの並列加工により、セットアップ作業の削減と生産性の向上を実現。

## Features

|   |   |
|---|---|
| 品番  | AS 4050.062   |
| 仕様  | 空圧式の固定装置  |
| 製品説明  | Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルでの、立方体加工におけるハウジングの並列加工を可能にします。  |
| Possible number of terminal Boxes for parallel processing | 3   |
| 注記：   | BC マシニングセンター (品番 4050.230) の場合、2枚ドアのタイプに限り固定フレーム (品番 4050.080) の使用が可能になります。   |
| 適用品番  | 4050.107<br>4050.108<br>4050.230<br>4055.920<br>4055.921<br>4055.925<br>4055.926  |
| Suitable for  | Perforex BC 1007 HS<br>Perforex BC 1008 HS<br>Perforex BC 2014 HS<br>Perforex MT 2101<br>Perforex MT 2101 S<br>Perforex MT 2201<br>Perforex MT 2201 S |

# Features

---

固定可能なハウジングの寸法 最大 幅: 370 mm  
高さ: 440 mm  
奥行: 600 mm

---

固定可能なハウジングの寸法 最小 幅: 90 mm  
高さ: 90 mm  
奥行: 90 mm

---

1パック 1 個

---

質量/パック 25 kg

---

純質量 25

---

総質量 25

---

関税率番号 84669360

---

EAN 4028177804326

---

ETIM 8 EC003010

---

ETIM 7.0 EC003010

---

ECLASS 8.0 36609190