


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.140

グローレス照明灯

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.140 - グローレス照明灯

電源：100～240 V AC、50/60 Hz

Features

品番	SZ 4139.140
仕様	ドアスイッチなし
同梱品	グローレス照明灯 光源 光源カバー 取り付け部品を含む
定格出力	14 W
Ballast	電圧フリー電子安定器
可能な連結	コネクタ経由で給電 ドアスイッチ 直接配線(照明の連結に)
光源	蛍光灯、G13口金
保護等級	I (アース線)
スイッチ (タイプ)	内蔵、オン/オフ/ドア連動スイッチモード
Light cover	Yes
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ	500 V AC
定格絶縁電圧	500 V DC/1秒

Features

取り付け方法	トップフレームの TS 水平フレーム：直接 TS、SE 垂直フレーム：TS アダプターブラケット付き トップフレームの前後に SE プロファイル：TS アダプターブラケット付き トップフレーム横の SE プロファイル：直接 AE、CM、TP：ユニバーサルブラケット付き AE：内装用レール付き
寸法：	幅: 452 mm 高さ: 117 mm 奥行: 50 mm
動作温度範囲	-15 °C...45 °C
ソケット	D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
保管温度範囲	-20 °C...70 °C
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
仕様 (コンセント)	D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
1パック	1 個
質量/パック	1.6 kg
純質量	1.2
総質量	1.243
関税率番号	94054990
EAN	4028177092327
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書