

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.080

**ベースサイド部、200 mm、ステン
レス製**

State: 2024/09/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.080 - ベースサイド部、200 mm、ステンレス製

VX ベースシステム用

ステンレス製のベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニットの側面を閉じるために使用されます。

Features

| | |
|-----------------|--|
| 品番 | VX 8620.080 |
| 製品説明 | ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。 |
| 材質 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 表面 | ヘアライン仕上げ、粒度400番 |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| 注記： | Components of the 1st generation of the base/plinth system cannot be combined with components of the 2nd generation |
| 寸法： | 高さ: 200 mm |
| 適用 | 奥行: = 400 mm |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12 |
| 質量/パック | 2.69 kg |
| 1パック | 2 個 |

Features

| | |
|------------|---------------|
| 純質量 | 1.7 |
| 総質量 | 1.8 |
| 関税率番号 | 94039910 |
| EAN | 4028177922402 |
| ETIM 7.0 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|