

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.020

## NHヒューズ断路器、サイズ 00 ~ 3

State: 2024/10/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.020 - NHヒューズ断路器、サイズ 00 ~ 3 電子式 ヒューズ監視付き (ESÜ)

## Features

|                     |  |
|---------------------|--|
| 品番                  | SV 9343.020                                      |
| 材質                  | ポリアミド<br>耐燃性 UL 94 適合<br>コンタクトレール：電解銅、銀メッキ       |
| 塗装色                 | シャーシRAL 7035<br>カバー：RAL 7035/7001                |
| 銅板フレックスバーのカップリングサイズ | クランプ接続範囲 (幅): 13 mm<br>クランプ接続範囲 (高さ): 13 mm      |
| 適用バスバーシステム間隔        | 60 mm  |
| ケーブル引き出し口           | 上/下  |
| 電源接続                | サポート端子   |
| 定格作動電流 最大           | 160 A  |
| 適用NHヒューズサイズ         | 00   |
| Test specification  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク) |
| 寸法：                 | 幅: 106 mm<br>高さ: 194 mm                          |
| 丸型ケーブル用コネクタ         | 4 - 95 mm <sup>2</sup>                           |
| 適用バスバー              | 高さ: 5, 10 mm                                     |
| 定格電圧                | 400 V~690 V、三相                                   |

## Features

---

|                |               |
|----------------|---------------|
| 極数             | 3 極           |
| 1パック           | 1 個           |
| 質量/パック         | 1.5 kg        |
| 純質量            | 1             |
| 総質量            | 1.02          |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.2           |
| 関税率番号          | 85369095      |
| EAN            | 4028177540286 |
| ETIM 7.0       | EC001040      |
| ECLASS 8.0     | 27371401      |

## Approvals

---

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Approvals    | CQC-CCC              |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書 |