


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1305.600**

**Компактный распределительный  
шкаф HD, однодверный**

Состояние: 17.09.2024 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1305.600 - Компактный распределительный шкаф HD, однодверный

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. Наклон крыши вперед 30°. Благодаря синему цвету, уплотнитель отличается от пищевых продуктов.

## Функции

Арт. №	HD 1305.600
Исполнение	Hygienic Design: корпус
Product modification	Компактный распределительный шкаф HD, однодверный, с июня 2020 г. оснащен новой монтажной панелью компактного распределительного шкафа AX.
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Монтажная панель: листовая сталь Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый Дверь со вставным уплотнением Навеска двери правая, меняется на левую Монтажная панель
Размер	Ширина: 390 мм Высота спереди: 550 мм Высота сзади: 669 мм Глубина: 210 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	330 мм x 475 мм
Угол открытия двери	125°
ИК-код	IK08
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

## Функции

---

Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 66 IP X9
-----------------------------------	----------------

---

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
--------------------------	--

---

Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
--------------------------	--

---

Упаковка	1 шт.
----------	-------

---

Вес	17 кг
-----	-------

---

Код ТНВЭД	94032080
-----------	----------

---

EAN	4028177967458
-----	---------------

---

ETIM 8	EC000261
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---