

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.025

Outdoor-wandbehuizingen

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.025 - Outdoor-wandbehuizingen

Outdoor behuizingen voor wand- of mastbevestiging. Behuizing-in-behuizing concept, buitenbehuizing met uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen in de achterwand en zijwanden voor beluchting.

Functies

Bestelnr.	CS 9791.025
Product omschrijving	Outdoor-behuizingen voor wand- of mastbevestiging. Behuizing-in-behuizing concept, buitenbehuizing met uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen in de achterwand en zijwanden voor beluchting
Materiaal	Behuizing/kast met montageplaat: Aluminium AlMg3 Deur binnenbehuizing: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	Kast: poedercoating, UV-bestendig polyester
Kleur	RAL 7035
Levering	Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd Interne behuizing met montageplaat, wartelplaat en veiligheidssluiting Montagebeugel voor schakelkastthermostaat of hygrostaat Buitenbehuizing met designkap en veiligheidssluiting 3524 E 2 C-rails aan de achterwand
Afmetingen	Breedte: 420 mm Hoogte: 560 mm Diepte: 210 mm
Binnenwerkse afmetingen	Binnenwerkse breedte: 330 mm Binnenwerkse hoogte: 420 mm Binnenwerkse diepte: 145 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	320 mm x 410 mm
Binnenbehuizing	Breedte: 350 mm Hoogte: 440 mm Diepte: 170 mm
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 1

Funcities

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 IP 55

Opmerking Levertijd op aanvraag

Basismateriaal Aluminium

Leveringseenheid 1 st.

Gewicht/VE 9,5 kg

Nettogewicht 9.584

Brutogewicht 10.088

Douanetariefnummer 94032080

EAN 4028177193703

ETIM 7.0 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK