

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3374.144

Varmeveksler luft-vann

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3374.144 - Varmeveksler luft-vann veggmontering

Effektklasser 375 - 5 000 W. For bruk i tøffe omgivelser. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.



Funksjoner

Bestillingsnr.	SK 3374.144
Utførelse	Vannførende deler i rustfritt stål (1.4571)
Produktbeskrivelse	Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Beleilige monteringsmuligheter og fleksible vanntilkoblingsmuligheter. Kan påmonteres eller integreres full ut.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Ferdig montert tilkoblingskabel Bormal Tetnings- og festemateriell
Total kjøleeffekt	L 35 W 10 ved 400 l/h: 2,8 kW
Måledriftsspenning	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 169 W Ved 60 Hz: 232 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,35 A Ved 60 Hz: 0,45 A
Tillatt driftstrykk (p maks.)	1 - 10 bar
Driftssyklus	100 %
Kjølemedium	Vann (spesifikasjon se Internett)
Vann-tilførselstemperatur	1 °C...30 °C

Funksjoner

Vanntilkoblinger	½" slangetut G ¾" AG
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	1 °C...70 °C
Henvisning	Integrert tilbakeslagsventil ved utførelse med e-komfortkontroller
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 950 mm Dybde: 145 mm
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Forberedt for sikring	Trafobryter: 3,5...5 A
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	20 kg
Nettvekt	22.373
Bruttovekt	23.55
Tolltariffnummer	84158300
EAN	4028177496118
ETIM 8	EC002515
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Forklaringer

Samsvarserklæring