

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5821.600 Systemskap VX SE

Stat: 26.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5821.600 - Systemskap VX SE

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. Systemkompatibel og kan utvides med VX25-tilbehør. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger, og store skapbredder erstatter små rekkekombinasjoner.

## Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Bestillingsnr.                  | SE 5821.600  |
| Materiale                       | Skap: Stålplate 1,5 mm<br>Dør: Stålplate, 2,0 mm<br>Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm<br>Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm<br>Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm  |
| Overflate                       | Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk<br>Montasjeplate og bunnplater: forsinket   |
| Farge                           | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                 | Kapsling lukket øverst og i siden<br>Dør(er)<br>På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side<br>Montasjeplate<br>Bunnplater<br>Avtagbar bakvegg<br>Lås: 3 mm splittlås<br>2 montasjeskinner 18 x 39 mm<br>Bakvegg, én del |
| Dimensjoner                     | Bredde: 600 mm<br>Høyde: 2.000 mm<br>Dybde: 300 mm   |
| Mål montasjeplate (B x H)       | 499 mm x 1.896 mm  |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55  |
| Kapslingsgrad NEMA              | NEMA 12  |

# Funksjoner

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1<br>Type 2<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 12  |
| IK-kode                        | IK10  |
| Antall dører                   | 1   |
| Grunnmateriale                 | Stålplate   |
| Pakkeenhet                     | 1 stk.  |
| Vekt/VE                        | 104 kg  |
| Nettovekt                      | 97.31   |
| Bruttovekt                     | 104.2   |
| PCF/PU (Cradle-to-Gate)        | 396,2 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Note on the PCF class          | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| EAN                            | 4028177959255   |
| E-Number Sweden                | E3465426  |
| ETIM 8                         | EC000261  |
| ETIM 7.0                       | EC000261  |
| ECLASS 8.0                     | 27180101  |

# Godkjenninger

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed)                        |
| Sertifikater  | Overflate<br>Kapslingsgrad                |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |