

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.102 PDU basic

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.102 - PDU basic

High-End IT-rack-strømfordeling: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling for IT-miljø.



Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 7979.102
Utførelse	Utførelse 19"
Produktbeskrivelse	Kompakt basis-strømfordeling. Ved hjelp av PDU basic kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Avhengig av PDU-utførelsen er det mulig med horisontal montering i 19"-nivået eller vertikal montering (også i Zero-U-Space).
Fordeler	Ved vertikal montering er det mulig å sette på i Zero-U-Space i Rittal VX IT- eller TS IT-rack Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit) Verktøymonteringssett for VX IT
Materiale	Aluminiumsprofil, eloksert Pluggplasser: Plast
Leveringsomfang	Pluggforrigling for IEC C14, C20-plugg Inkl. festemateriell Uten tilkoblingskabel, må fremskaffes av kunden
Opsjoner	Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen Andre kapslingsfarger er mulig
Dimensjoner	Høyde: 44 mm Dybde: 144 mm Lengde: 450 mm
Antall stikkontakter og type	8 x C13

Funksjoner

Måledriftsspenning	230 V (AC)
Merkestrøm (maks.)	16 A
Nytteeffekt	3,7 kW
Innmatinger	Antall: 1 Faser per innmating: 1~
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	IEC C20
Retningslinjer	EMC-direktiv 2014/30/EF Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Driftstemperaturområde	5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...95 %
Lagringstemperaturområde	-20 °C...70 °C
Passer for	Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 800 mm Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 800 mm Kapslingstype: TX CableNet: ≥ 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	2 kg
Nettvekt	1.8
Bruttovekt	2
Tolltariffnummer	85366990
EAN	4028177947351
E-Number Sweden	E8407002
ETIM 8	EC002762
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring