


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3452.500

Bornes de conexión

Estado: 23/02/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3452.500 - Bornes de conexión

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Características

| | |
|--|--|
| Referencia | SV 3452.500 |
| Descripción producto | Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles. |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada, inactivada |
| Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.) | 10,5 x 11 mm |
| Observación | Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos |
| Conexión para secciones de conductor redondo | 16 - 50 mm ² |
| Para grosor de barra | 5 mm |
| Unidad de embalaje | 15 pza(s). |
| Peso neto | 0.81 |
| Peso bruto | 1.004 |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 3,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Código arancelario | 85369010 |
| EAN | 4028177042698 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |

Aprobaciones

Aprobaciones

UR + C-UR (recognized)

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK