


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.050

NH-sikringslastskillebryter gr. 00 til 3

Stat: 19.10.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.050 - NH-sikringslastskillebryter gr. 00 til 3 med elektromekanisk sikringsovervåkning (MSÜ)

Funksjoner

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestillingsnr. | SV 9344.050 |
| Materiale | polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt |
| Farge | Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001 |
| Klemrom for laminerte kobberskinner | Bredde på klemmerommet: 20 mm Klemmeromhøyde: 5 mm |
| for mounting plate assembly | Ja |
| Effekt-utgang | oppe/nede |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk) | Skrue M8 |
| Merkestrøm maks. | 160 A |
| For NH-størrelse | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser) |
| Dimensjoner | Bredde: 106 mm Høyde: 194 mm |
| Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt | 10 - 95 mm ² |
| Måledriftsspenning | 690 V, 3~ |
| Antall poler | 3-polet |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Vekt/VE | 1,18 kg |
| Nettovekt | 1 |
| Bruttovekt | 1.172 |

Funksjoner

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kobberandel (kg / stk.) | 0.15 |
| Tolltariffnummer | 85369095 |
| EAN | 4028177540552 |
| ETIM 7.0 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | CQC-CCC |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
