

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9407.600

Armarios Ex

Estado: 19/10/2024 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9407.600 - Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con puerta abisagrada

Caja EX con puerta abisagrada, acero inoxidable

Características

| | |
|--|---|
| Referencia | KEL 9407.600 |
| Ejecución | Armarios Ex |
| Material | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Puerta: acero inox. 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada Placa de montaje: chapa de acero |
| Superficie | Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm Placa de montaje: galvanizada |
| Unidad de envase | Caja Puerta Placa de montaje |
| Dimensiones | Anchura: 760 mm Altura: 760 mm Profundidad: 300 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 704 mm x 730 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U | sí |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U | sí |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Cierre | Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |

Características

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso/UE | 44.1 kg |
| Peso neto | 39.9 |
| Peso bruto | 42 |
| Código arancelario | 94032080 |
| EAN | 4028177138865 |
| ETIM 7.0 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | ATEX CQC-CCC IEC Ex UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración del fabricante |