

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.730 Adapter OM

Stan: 07.07.2024 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.730 - Adapter OM z przewodami przyłączeniowymi



## Cechy

Nr kat.	SV 9340.730
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor	Chassis: RAL 7035
Przewody przyłączeniowe (AWG)	AWG 8
Prąd znamionowy maksymalny	40 A
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Parametry elektryczne UL (SCCR)	30 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy K5 maks. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, wyłącznik silnikowy maks. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 63 A, NHJH/7
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	60 mm
Długość kabla przyłączeniowego	130 mm
Typ szyny nośnej	TS 55D TS 55D-V
Wskazówka	Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
Ilość biegunów	3-bieg.

## Cechy

Wspornik ramy nośnej	tak
Wymiary	Szerokość: 55 mm Wysokość: 272 mm
Liczba/wysokość szyn nośnych	2 / 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 5, 10 mm
Rama nośna (S x W)	55 mm x 237 mm
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	0,38 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0.088
Numer taryfy celnej	85369095
EAN	4028177664258
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Aprobaty

Aprobaty	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK