

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.691.1600.50

HSK-M-EMC

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.691.1600.50 - HSK-M-EMC

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

Functies

Bestelnr.	SZ 1.691.1600.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
Materiaal	Messing Dichtring: NBR/FKM O-ring: NBR/FKM Kleminzetstuk van PVDF
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	20 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee

Funcities

Afmetingen	Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	6 mm
Leveringseenheid	50 st.
Gewicht/VE	23 kg
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878441374
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109