

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.435**

# Cortador de canaletas de cabos MC125

Estado: 27-09-2024 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.435 - Cortador de canaletas de cabos MC125

Para o corte manual de canaletas de cabos, com batente do comprimento ajustável para o material a ser processado. Superfície de apoio anodizada com escala em milímetros e polegadas impressa a laser. Segurança no processamento pela proteção integrada dos dedos. Previsto para montagem em uma bancada.



## Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.435
Descrição do produto	Para o corte manual de canaletas de cabos, com batente ajustável do comprimento para o material a ser processado. Superfície de apoio anodizada com escala em milímetros e polegadas impressa a laser. Segurança no processamento pela proteção integrada dos dedos. Previsto para montagem em uma bancada.
Vantagens	Possibilita cortar manualmente canaletas de cabos a custos reduzidos Maior facilidade para cortar canaletas de cabos do que serrando manualmente
Superfície	Largura: 1.332 mm Altura: 798 mm Profundidade: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm

# Recursos

---

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm
---	--------

---

Largura máxima processável da canaleta de cabos	125 mm
---	--------

---

Material trabalhável	Plástico
----------------------	----------

---

Emb.	1 unid.
------	---------

---

Peso/embalagem	15 kg
----------------	-------

---

Peso líquido	14.3
--------------	------

---

Peso bruto	15.43
------------	-------

---

Número da tarifa alfandegária	84778095
-------------------------------	----------

---

EAN	4028177930933
-----	---------------

---

ETIM 8	EC002778
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC002778
----------	----------

---

ECLASS 8.0	17139290
------------	----------

---