

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.222 Punção redondo

Estado: 27-09-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.222 - Punção redondo para chapa de aço

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.222
Modelo	Com 3 pontas de corte
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento	Matriz Punção Parafuso tensor sem rolamento
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	2 mm
Punção com Ø	22,5 mm
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Parafuso tensor (Ø x C)	9,5 x 50 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	9,5 mm 19 mm
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	0,113 kg
Peso líquido	0.113
Peso bruto	0.133
Número da tarifa alfandegária	82073010
EAN	4028177808232
ETIM 8	EC000156

Recursos

ETIM 7.0	EC000156
----------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------